



Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Acero fino "Stainless", Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 3/25mm



Datos de pedido

Número de pedido	675492 3/25
GTIN	4013288111036
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero fino inoxidable.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	3855/1 TS PZ
Norma	DIN ISO 1173
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv

Tipo de producto

Herramienta de puntas