

**Alicates regulables con ajuste preciso enclavable, Longitud total: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	706500 250
GTIN	
Clase de artículo	76B

**Descripción****Ejecución:**

**Articulación empotrada** (= guía doble). Mordazas dentadas y entalladas, ajuste de muescas con 5 posiciones, cromadas.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

**Descripción técnica**

Longitud total	250 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	5
Abertura de sujeción para hexágono	50 mm
Mango	cromado
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	no
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

