



Alicates para alambre, Longitud total: 280mm



Datos de pedido

Número de pedido	707910 280
GTIN	4018754094684
Clase de artículo	73A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Interior de las mordazas estriado. Mordazas de roscar templadas por inducción. **Mordazas frontales oblicuas 40°.**

Aplicación:

Para doblar fusibles de cable (ver figura); por medio de un reajuste se pueden mecanizar cualquier long. de alambre. Para \varnothing de alambre hasta 1,6 mm aprox. Para giros a derecha y a izquierda con retorno automático.

Material:

Acero especial; pavonado o barnizado, cabeza brillante.

Descripción técnica

Longitud total	280 mm
para \varnothing de alambre	< 1,6 mm
Forma mordazas	40 ° achaflanado
Propiedad de mordaza	Mordazas de corte templadas por inducción
Versión mordaza	Interior de las mordazas estriado
Material	Acero especial
Superficie	pavonado o lacado, cabeza pulida
Tipo de producto	Alicates para alambre

