



Herramienta insertable para unión soldada, Tipo: 2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 657950 2 |
| GTIN | 4018754034604 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

Aplicación:

Para el alojamiento de herramientas de construcción propia, p. ej., llaves acodadas. Según la longitud de la pieza de unión por soldadura se ha de ajustar un valor corregido en la escala.

Idóneo para :

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Longitud l: 12 mm

Altura h: 11 mm

Cuadrado soldado: 11×25 mm

Medida de referencia S: 12 mm

Espiga de sujeción: 14×18 mm

Descripción técnica

| | |
|------------|-------|
| Longitud l | 12 mm |
|------------|-------|

| | |
|----------------------------|--|
| Altura h | 11 mm |
| Espiga de sujeción | 14×18 mm |
| Cuadrado soldado | 11×25 mm |
| Serie | 737/40 |
| Medida de referencia S | 12 mm |
| Herramienta intercambiable | Herramienta insertable |
| Tipo de producto | Herramienta insertable para unión soldada |