

**Alicates para alambre, Longitud total: 230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	707920 230
GTIN	4045197593917
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Interior de las mordazas estriado. Mordazas de roscar templadas por inducción. **Mordazas frontales oblicuas 40°.**

**Aplicación:**

Para doblar fusibles de cable (ver figura); por medio de un reajuste se pueden mecanizar cualquier long. de alambre. Para Ø de alambre hasta 1,6 mm aprox. Para giros a derecha y a izquierda con retorno automático.

**Material:**

Acero especial; pavonado o barnizado, cabeza brillante.

**Descripción técnica**

Forma mordazas	40 ° achaflanado
Longitud total	230 mm
para Ø de alambre	< 1,6 mm
Propiedad de mordaza	Mordazas de corte templadas por inducción
Versión mordaza	Interior de las mordazas estriado
Material	Acero especial
Superficie	pavonado o lacado, cabeza pulida
Tipo de producto	Alicates para alambre

