



Varilla de 8 mm con cuadrado exterior, Cuadrado macho: 1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	659876 1/4
GTIN	7610733220526
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.º 659906 / 659908 / 659911 (hasta cat. 48) / 659912 / 659957 y 659958 **tam. 1600** y surtidos de destornilladores con mango plegable n.º 667625 / 667645.

Nota:

Otras varillas en n.º 659870 / 659872 y 659878 – 659884.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 4 caras
Longitud total	80 mm
Longitud útil	64 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de destornillador