

**Tenazas ferralista, modelo resistente, galvanizadas, Longitud total: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	706670 250
GTIN	4003773071419
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

**Aplicación:**

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta  $\varnothing$  4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

**Norma:**

**DIN ISO 9242**

**Material:**

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	250 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta $\varnothing$	3,3 mm
Norma	DIN ISO 9242
Encabezamiento	delgado
Brazo	largo
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	galvanizado

Tipo de producto

Tenaza de corte