



Punta "HF" para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con función de parada, Perfil Torx®: TX30



Datos de pedido

Número de pedido	675552 TX30
GTIN	4013288106865
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Con función de parada.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Longitud total: 25 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX30
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	867/1 Z TORX® HF
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

