

**Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para Ø de mandrino: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309861 32
GTIN	4250122674207
Clase de artículo	30N

**Descripción****Aplicación:**

Para la fijación de fresas insertables.  
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

**Nota:**

Compatible con

- **Interfaz HSK, PSC.**
- **Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.**

**Descripción técnica**

Longitud de rosca	26 mm
Rosca M	M16
Ø del cabezal	42 mm
Grosor de la cabeza	9 mm
Para Ø de mandrino	32 mm
Norma	DIN 6367

Tipo de producto

Tornillo de apriete