

**Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para Ø de mandrino: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309861 22
GTIN	4250122681588
Clase de artículo	30N

Descripción**Aplicación:**

Para la fijación de fresas insertables.
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

Nota:

- Compatible con
- **Interfaz HSK, PSC.**
 - **Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.**

Descripción técnica

Grosor de la cabeza	7 mm
Para Ø de mandrino	22 mm
Ø del cabezal	28 mm
Longitud de rosca	18 mm
Rosca M	M10
Norma	DIN 6367

Tipo de producto

Tornillo de apriete