



Luminaria de trabajo de LED, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	081415 2
GTIN	4260131238086
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámparas de trabajo de alta potencia, atenuables, duraderas y robustas con **eje flexible y potente pie magnético**. Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V. Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox.5500 Kelvin. Foco de haz para luz focalizada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.º 081418/081419.

Descripción técnica

Peso	760 g
Suministro de energía	alimentado en la red

Clase de protección IP	IP 65
Bombilla	LED
Tipo de fijación	Pie magnético
Corriente de alumbrado	200 lm
Ø de pie magnético	66 mm
Rendimiento lumínico	2 W
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	5500 K
Zona ATEX	ninguno
Altura total	600 mm
Color luz	blanco frío
Ø cabezal de lámpara	28 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Accesorios

Abrazadera de mesa Ø placa de montaje arriba 95 mm	081418 95
Soporte magnético Ø placa de montaje arriba 95 mm	081419 95