



## Luminaria de trabajo de LED, Tipo: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	081415 8
GTIN	4260131238079
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Lámparas de trabajo de alta potencia, atenuables, duraderas y robustas con **eje flexible y potente pie magnético**. Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V. Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox.5500 Kelvin. Ancho ángulo de emisión de 120° con iluminación uniforme.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

#### Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.º 081418/081419.

### Descripción técnica

Peso	1600 g
Suministro de energía	alimentado en la red

Bombilla	LED
Ø de pie magnético	88 mm
Tipo de fijación	Pie magnético
Corriente de alumbrado	900 lm
Clase de protección IP	IP 65
Rendimiento lumínico	9 W
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	5500 K
Ángulo de emisión	120 grados
Zona ATEX	ninguno
Altura total	850 mm
Color luz	blanco frío
Cabezal de lámpara anchura	50 mm
Cabezal de lámpara profundidad	175 mm
Cabezal de lámpara altura	25 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

## Accesorios

Soporte magnético Ø placa de montaje arriba 95 mm	081419 95
Abrazadera de mesa Ø placa de montaje arriba 95 mm	081418 95