



Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada, Longitud total: 80mm



Datos de pedido

Número de pedido	659874 80
GTIN	7610733220519
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.º 659906 / 659908 / 659911 (hasta cat. 48) / 659912 / 659957 y 659958 **tam. 1600** y surtidos de destornilladores con mango plegable n.º 667625 / 667645.

Nota:

Otras varillas en n.º 659870 / 659872 y 659878 – 659884.

Descripción técnica

Longitud total	80 mm
Longitud útil	64 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Tipo de producto	Inserto de destornillador