



## Punta "HF" para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con función de parada, Perfil Torx®: TX10



### Datos de pedido

Número de pedido	675552 TX10
GTIN	
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Con función de parada.

#### Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

### Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	867/1 Z TORX® HF
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

