



Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada, caja grande de 100 piezas, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	675580 1
GTIN	4045197293640
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento de 6 caras correspondiente o para la fijación en mangos enchufables n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll)

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Longitud total: 25 mm

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3

Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Envase grande de 100 piezas	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas