



## Surtido de puntas 61 piezas, Tipo: KPS



### Datos de pedido

Número de pedido	675800 KPS
GTIN	4013288024756
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 7 uds. tam. 1/25; 15 uds. tam. 2/25; 3 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675220 7 uds. tam. 1/25; 15 uds. tam. 2/25; 3 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 5 uds. de cada tam. 1,0×5,5; 1,2×6,5

Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

### Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Número de piezas	61

Tipo de producto

Herramienta de puntas

**Accesorios**

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675200 1/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675200 3/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675220 2/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675220 1/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675220 3/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675200 2/25