



## Surtido de puntas de precisión 10 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	675620
GTIN	7610733216185
Clase de artículo	63E

### Descripción

**Contenido:**

Puntas largas E 6,3 (1/4 pulgadas) variadas.

**Contenido:**

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: N.º 674205 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: N.º 674225 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.º 674248 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para ranura: N.º 674257 1 ud. de cada tam. 4; 5,5; 6,25

### Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Quality Dress	PrecisionBits
Número de piezas	10

Tipo de producto

Herramienta de puntas

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5 mm

674257 5,5

Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2 mm

674205 2

Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2 mm

674225 2

Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 4 mm

674257 4

Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 6,25 mm

674257 6,25

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10

674248 TX10

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1 mm

674225 1

Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1 mm

674205 1