



## Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 10 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	676060
GTIN	4013288041647
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675200 de cada tam. 1/25; 2/25  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 675220 de cada tam. 1/25; 2/25  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20  
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4; 1,0×5,5  
 Mango de destornillador: 1 ud. con mandrino de cambio rápido C/E 6,3

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Quality Dress	KK 10
Número de piezas	10
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador

Varilla telescópica retractable en el mango	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

---

## Accesorios

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675220 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675220 1/25