



## Alicates de boca redonda plana cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	712200 160
GTIN	4003773043478
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, terminadas en punta ovalada. Articulación empotrada con paso sin holgura. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Forma tipo boca	recto
Forma tipo boca	punta ovalada
Superficie	atramentado en negro
Superficie	Cabeza pulida
Versión mordaza	interior ranurado
Long. de mord.	54 mm
con filo	no
exento de chispas	no
Mango	Funda de varios componentes

Norma	DIN ISO 5745
Longitud total	160 mm
Material	forjado en estampa
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Material	templado en aceite
completamente aislado	no
Tipo de producto	Alicates de boca redonda plana