

Garant

**Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos,
Longitud total: 160mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	713040 160
GTIN	4045197373540
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado. Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicata multifunción