

Garant

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3, Par máximo: 200cNm



Datos de pedido

Número de pedido	659905 200
GTIN	4045197611208
Clase de artículo	61E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de **Haptoprene®** agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las **manos húmedas o aceitosas**. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).

Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de ajuste en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.

Soporte para punta con imán para el asiento de puntas C 6,3.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Graduación de la escala 1 marca de graduación =	5 cNm
Display	analógico
Par máximo	200 cNm
Precisión de medición par de giro	±6 %
Asiento para puntas	D 6,3

Hoja de datos

Intervalo de par	40 - 200 cNm
Intervalo de par	0,4 - 2 Nm
Lectura conmutable	Nm
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Forma de conexión	Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Norma	DIN EN ISO 6789
Longitud total L	144 mm
Respuesta	activadora
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Peso	113 g
Principio de disparo	acoplamiento a fricción mecánico
Procedimiento de medición	Par de giro
Calibración	O1
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Ø máximo	35 mm
Par de giro ajustado fijo	no
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/659905-200>