



## Punta de broca espiral HSS, Ø de broca: 4mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 676302 4      |
| GTIN              | 4013288118776 |
| Clase de artículo | 63H           |

### Descripción

**Ejecución:**

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

De aplicación universal en metal, madera y plásticos.

Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

### Descripción técnica

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Longitud total              | 44 mm                |
| Longitud de espiral         | 20 mm                |
| Longitud del mango          | 14 mm                |
| Ø de broca                  | 4 mm                 |
| Mango hexagonal para puntas | C 6,3                |
| Quality Dress               | 848 HSS              |
| Material de corte           | HSS                  |
| Ángulo de punta             | 118 grados           |
| Tipo de producto            | Bit de broca espiral |

