



Varilla de 6 mm Ranura, Anchura de filo: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	659928 8
GTIN	7610733225149
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.º 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 **tam. 200; 500** / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.º 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador Plano
Longitud útil	120 mm
Anchura de filo	8 mm
Nombre de cuchilla	5
Grosor de filo	1,2 mm
Longitud total	200 mm
Tipo de producto	Inserto de destornillador