



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento y vasos 26 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	676130
GTIN	4013288155313
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 1; 2; 3

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 674220 de cada tam. 1; 2

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para hexágono interior: 1 ud. n.º 674240 de cada tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para Torx®: 1 ud. n.º 674245 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.º 674260 tam. 5,5

Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adaptador: 1 ud. de 1/4 pulgada cuadrado interior – asiento para puntas de 1/4 pulgada

Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632390 con cabeza de carraca basculante

Prolongación de 1/4 pulgada: 1 ud. de 150 mm con manguito de giro rápido

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Quality Dress	Kraftform Kompakt Zyklop
Número de piezas	26
Herramienta de accionamiento	Carraca de dientes finos Zyklop Speed de 1/4 pulgada
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674245 TX30
Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674245 TX10
Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674245 TX20
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 1/4 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	632390
Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5 mm	674260 5,5
Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	674240 4
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3 mm	674200 3
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1 mm	674220 1
Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	674240 3
Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	674240 5
Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	674240 6
	674200 2

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2 mm

Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25

674245 TX25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2 mm

674220 2

Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674245 TX15

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1 mm

674200 1