



## Punta de broca espiral para madera, Ø de broca: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676315 3
GTIN	9002696265344
Clase de artículo	66B

### Descripción

**Ejecución:**

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.

### Descripción técnica

Longitud de espiral	30 mm
Longitud total	70 mm
Ø de broca	3 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Bit de broca espiral