




## Punta para avellanado cónico, de un filo, Ø exterior: 6,3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676311 6,3
GTIN	4013288118950
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Punta rectificada CBN de 1 filo para desbarbar y avellanar sin vibraciones.

#### Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

#### Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000 – 675050) o en el destornillador (n.º 676400 – 676770).

### Descripción técnica

Para tornillos avellanados	M3
Para perforación a partir de	1,5 mm
Longitud del mango	21 mm
Longitud total	32 mm
Número de filos Z	1
Ø exterior	6,3 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	845

Material de corte	HSS
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

## Accesorios

Soporte de destornillador para puntas Kraftform de 1/4 pulgada con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676656 6,3
Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 7-RUND	675010 7-RUND
Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3	675015 6,3
Mango Kraftform, asiento de puntas, 1/4 pulgada con varilla telescópica	676400
Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD Asiento hexagonal 6,3 mm	676415 6,3
Mango con imán / acoplamiento rápido BiTorsion Hexágono del mango 6,3	675030 6,3
Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3/150	675015 6,3/150
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3S	675020 6,3S
Mango con anillo de retención Hexágono del mango 6,3	675000 6,3
Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3	675020 6,3
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3	675050 6,3
Soporte para destornillador con puntas de 1/4 pulgada Vástago telescópico e imán	676555

Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3, cortocon imán Asiento hexagonal 6,3 mm	676405 6,3
Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3con anillo de retención Asiento hexagonal 6,3 mm	676420 6,3
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3R	675020 6,3R
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Carraca monomanual de cartucho con puntas de 1/4 pulgada en soporte textil para el cinturón	676770
Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3con imán Asiento hexagonal 6,3 mm	676440 6,3
Mango con acoplamiento rápido y bloqueo Hexágono del mango 6,3	675025 6,3