



Punta de broca escalonada, Intervalo de escalonado de taladro: 4-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

9 escalones de taladrado crecientes en intervalos de **2 mm**, para usar en materiales de hasta 4 mm de grosor. Con matador de cantos (desbarbador de chapa) en el Ø 10 para chapas de 1 mm.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Descripción técnica

Intervalo de escalonado de taladro	4 - 20 mm
Número niveles de perforación	9
Longitud del mango	20 mm
Grosor máximo chapa	4 mm
Altura de escalonado	4 mm
Longitud total	67 mm
Altura de paso	2 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	843

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Punta de broca escalonada