



Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal, Ancho de llave: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	659880 9
GTIN	7610733220632
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.º 659906 (hasta cat. 53), 659908 (hasta cat. 53) y 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), y 659912 tam. 1600; n.º 659957 tam. 1600; n.º 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores n.º 667625; 667645.

Descripción técnica

Longitud útil	104 mm
Ancho de llave	9 mm
Longitud total	120 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Ø de varilla	8 mm
Tipo de producto	Inserto de destornillador