



## Punta para avellanado cónico, de un filo, Ø exterior: 10,4mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 676311 10,4   |
| GTIN              | 4013288118974 |
| Clase de artículo | 63H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Punta rectificada CBN de 1 filo para desbarbar y avellanar sin vibraciones.

#### Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

#### Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000 – 675050) o en el destornillador (n.º 676400 – 676770).

### Descripción técnica

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Para tornillos avellanados   | M5      |
| Longitud del mango           | 21 mm   |
| Longitud total               | 34 mm   |
| Para perforación a partir de | 1,5 mm  |
| Número de filos Z            | 1       |
| Ø exterior                   | 10,4 mm |
| Mango hexagonal para puntas  | C 6,3   |
| Quality Dress                | 845     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte               | HSS                             |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados                       |
| Tipo de producto                | Avellanador escalonado y cónico |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 con imán Asiento hexagonal 6,3 mm                              | 676440 6,3  |
| Mango con anillo de retención Hexágono del mango 6,3   | 675000 6,3  |
| Mango Kraftform, asiento de puntas, 1/4 pulgada con varilla telescópica  | 676400      |
| Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD Asiento hexagonal 6,3 mm | 676415 6,3  |
| Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3  | 675050 6,3  |
| Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm      | 676410 6,3  |
| Soporte para destornillador con puntas de 1/4 pulgada Vástago telescópico e imán   | 676555      |
| Mango con acoplamiento rápido y bloqueo Hexágono del mango 6,3   | 675025 6,3  |
| Soporte de destornillador para puntas Kraftform de 1/4 pulgada con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm                  | 676656 6,3  |
| Mango con imán / acoplamiento rápido BiTorsion Hexágono del mango 6,3  | 675030 6,3  |
| Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3, corto con imán Asiento hexagonal 6,3 mm                        | 676405 6,3  |
| Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 con anillo de retención Asiento hexagonal 6,3 mm               | 676420 6,3  |
|  | 675020 6,3S |

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3S

Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3/150

675015 6,3/150

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3

675020 6,3

Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 7-RUND

675010 7-RUND

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K

675020 6,3K

Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3

675015 6,3

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3R

675020 6,3R

Carraca monomanual de cartucho con puntas de 1/4 pulgada en soporte textil para el cinturón

676770