



## Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal, Ancho de llave: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	659880 10
GTIN	7610733220649
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

**Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

#### Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.º 659906 (hasta cat. 53), 659908 (hasta cat. 53) y 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), y 659912 tam. 1600; n.º 659957 tam. 1600; n.º 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores n.º 667625; 667645.

### Descripción técnica

Ancho de llave	10 mm
Longitud útil	124 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Longitud total	140 mm
Ø de varilla	8 mm
Tipo de producto	Inserto de destornillador