



Punta de broca espiral para madera, Ø de broca: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	676315 8
GTIN	9002696265306
Clase de artículo	66B

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.

Descripción técnica

Ø de broca	8 mm
Longitud de espiral	70 mm
Longitud total	110 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Bit de broca espiral