



Varilla de 6 mm con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	659925 180
GTIN	7610733220878
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.º 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 **tam. 200; 500** / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.º 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Longitud útil	100 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Asiento para puntas	F 6,3
Tipo de producto	Inserto de destornillador