

**Punta de broca espiral HSS, Ø de broca: 6,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	676302 6,8
GTIN	4013288118912
Clase de artículo	63H

**Descripción****Ejecución:**

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

De aplicación universal en metal, madera y plásticos.

Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

**Descripción técnica**

Longitud de espiral	30 mm
Longitud total	50 mm
Longitud del mango	14 mm
Ø de broca	6,8 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	848 HSS
Material de corte	HSS
Ángulo de punta	118 grados
Tipo de producto	Bit de broca espiral

