

**Punta para avellanado cónico, de un filo, Ø exterior: 20,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 676311 20,5 |
| GTIN | 4013288117564 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción**Ejecución:**

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Punta rectificada CBN de 1 filo para desbarbar y avellanar sin vibraciones.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000 – 675050) o en el destornillador (n.º 676400 – 676770).

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|---------|
| Para perforación a partir de | 1,5 mm |
| Longitud del mango | 22 mm |
| Para tornillos avellanados | M10 |
| Longitud total | 43 mm |
| Número de filos Z | 1 |
| Ø exterior | 20,5 mm |
| Mango hexagonal para puntas | C 6,3 |
| Quality Dress | 845 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte | HSS |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados |
| Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3/150 | 675015 6,3/150 |
| Mango con acoplamiento rápido y bloqueo Hexágono del mango 6,3 | 675025 6,3 |
| Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3R | 675020 6,3R |
| Carraca monomanual de cartucho con puntas de 1/4 pulgada en soporte textil para el cinturón | 676770 |
| Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 7-RUND | 675010 7-RUND |
| Mango con imán / acoplamiento rápido BiTorsion Hexágono del mango 6,3 | 675030 6,3 |
| Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3 | 675050 6,3 |
| Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3S | 675020 6,3S |
| Mango con anillo de retención Hexágono del mango 6,3 | 675000 6,3 |
| Mango Kraftform, asiento de puntas, 1/4 pulgada con varilla telescópica | 676400 |
| Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3, corto con imán Asiento hexagonal 6,3 mm | 676405 6,3 |
| Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3 | 675020 6,3 |
| | 676555 |

Soporte para destornillador con puntas de
1/4 pulgada Vástago telescópico e imán

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del
mango 6,3K

675020 6,3K

Mango de destornillador Kraftform para puntas de
1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD
Asiento hexagonal 6,3 mm

676415 6,3

Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de
1/4 pulgada C 6,3 con anillo de retención Asiento
hexagonal 6,3 mm

676420 6,3

Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de
1/4 pulgada C 6,3 con imán Asiento hexagonal 6,3 mm

676440 6,3

Mango con imán / anillo de retención Hexágono del
mango 6,3

675015 6,3