



Varilla de 6 mm con cuadrado exterior, Cuadrado macho: 1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	659927 1/4
GTIN	7610733220885
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.º 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 **tam. 200; 500** / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.º 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Perfil de salida	Destornillador de 4 caras
Longitud útil	60 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de destornillador