

**Punta de broca espiral HSS, Ø de broca: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	676302 3
GTIN	4013288118837
Clase de artículo	63H

**Descripción****Ejecución:**

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

De aplicación universal en metal, madera y plásticos.

Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

**Descripción técnica**

Longitud del mango	14 mm
Longitud de espiral	16 mm
Longitud total	38 mm
Ø de broca	3 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	848 HSS
Material de corte	HSS
Ángulo de punta	118 grados
Tipo de producto	Bit de broca espiral

