



## Surtido de puntas de broca espiral para madera en estuche plegable, 15 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	676317
GTIN	9002696324652
Clase de artículo	66B

### Descripción

**Ejecución:**

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

**Contenido:**

Puntas de broca espiral para madera: N.º 676315 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8

Puntas para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Mango de acoplamiento de cambio rápido: 1 ud. similar a n.º 675020 tam. 6,3K (con imán)

### Descripción técnica

Número de brocas	5
Número de piezas	15

Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Bit de broca espiral

## Accesorios

Punta de broca espiral para madera Ø de broca 8 mm	676315 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta de broca espiral para madera Ø de broca 10 mm	676315 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675295 TX25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675295 TX30
Punta de broca espiral para madera Ø de broca 4 mm	676315 4
Punta de broca espiral para madera Ø de broca 3 mm	676315 3
Punta de broca espiral para madera Ø de broca 6 mm	676315 6
Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675285 3/25
Punta de broca espiral para madera Ø de broca 5 mm	676315 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675285 1/25
Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675285 2/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675295 TX40
	675295 TX15

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil  
Torx® TX15

---