



Punta de broca espiral HSS, Ø de broca: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	676302 8
GTIN	4013288118875
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

De aplicación universal en metal, madera y plásticos.

Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

Descripción técnica

Longitud del mango	14 mm
Longitud total	51 mm
Ø de broca	8 mm
Longitud de espiral	32 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	848 HSS
Material de corte	HSS
Ángulo de punta	118 grados
Tipo de producto	Bit de broca espiral

