



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 32 piezas, Tipo: M



Datos de pedido

Número de pedido	676100 M
GTIN	4013288157027
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Aplicación:

Perfiles estándar de uso corriente para uniones atornilladas normales.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675220 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676410 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/E 6,3

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Quality Dress	KK 70 Allround
Número de piezas	32
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675220 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX25	675350 TX25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675220 2/25
Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
	675240 5

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus
Hexágono 5 mm

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus
Hexágono 6 mm

675240 6

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX30

675350 TX30

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX15

675350 TX15

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675220 3/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX20

675350 TX20

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX40

675350 TX40

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX10

675350 TX10

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del
mango 6,3K

675020 6,3K