



Punta para avellanado cónico, de tres filos, Ø exterior: 10,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000 – 675050) o en el destornillador (n.º 676400 – 676770).

Descripción técnica

Longitud total	34 mm
Para tornillos avellanados	M5
Para perforación a partir de	2,5 mm
Longitud del mango	20 mm
Número de filos Z	3
Ø exterior	10,4 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	846 HSS
Material de corte	HSS

Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Norma	DIN 335 C
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Accesorios

Mango con imán / acoplamiento rápido BiTorsion Hexágono del mango 6,3	675030 6,3
Soporte de destornillador para puntas Kraftform de 1/4 pulgadas con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676656 6,3
Carraca monomanual de cartucho con puntas de 1/4 pulgada en soporte textil para el cinturón	676770
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3	675050 6,3
Mango con anillo de retención Hexágono del mango 6,3	675000 6,3
Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3	675015 6,3
Soporte para destornillador con puntas de 1/4 pulgada Vástago telescópico e imán	676555
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3R	675020 6,3R
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3	675020 6,3
Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 7-RUND	675010 7-RUND
Mango Kraftform, asiento de puntas, 1/4 pulgada con varilla telescópica	676400
Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3, corto con imán Asiento hexagonal 6,3 mm	676405 6,3
Mango con acoplamiento rápido y bloqueo Hexágono del mango 6,3	675025 6,3
	676415 6,3

Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD Asiento hexagonal 6,3 mm

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K

675020 6,3K

Mango con imán / anillo de retención Hexágono del mango 6,3/150

675015 6,3/150

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3S

675020 6,3S

Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 con anillo de retención Asiento hexagonal 6,3 mm

676420 6,3

Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm

676410 6,3

Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 con imán Asiento hexagonal 6,3 mm

676440 6,3