



Soporte para destornillador con puntas de 1/4 pulgada Vástago telescópico e imán



Datos de pedido

Número de pedido	676555
GTIN	4013288192127
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con depósito de puntas integrado, incluidas 6 unidades de puntas C 6,3 y asiento para puntas de 1/4 pulgada con imán permanente potente.

Varilla telescópica retractable en el mango (100 mm).

La varilla telescópica se puede retirar y emplear como vástago de acoplamiento para destornillador.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 unidad de cada:

para ranura tam. 5,5; 6,5

para Phillips, n.º 675310, tam. 1/25; 2/25

para Pozidriv, n.º 675320, tam. 1/25; 2/25

Descripción técnica

Longitud total	143 - 189 mm
Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Quality Dress	Kraftform Kompakt 28 SB

Asiento para puntas	D 6,3
con mango de carraca	no
con mango telescópico	sí
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675250 5,5
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675320 2/25
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6,5 mm	675250 6,5
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25