

HOLEX**Alicates de boca redonda plana acodados, brillantes, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713600 160
GTIN	4045197283566
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulido

Tipo de producto

Alicate multifunción