

**Alicates boca redonda plana rectos, pulidos, Longitud total: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713150 200
GTIN	4003773022824
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Mangos revestidos de plástico. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Mango	Funda de varios componentes
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida

Tipo de producto

Alicate multifunción