



Mango de carraca "Insider Pro Ratchet" con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	676665 30
GTIN	7610733233069
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango de carraca "multicraft" de plástico reforzado por fibra de vidrio, con depósito de puntas abatible. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento de puntas 1/4 pulgadas C 6,3 con imán permanente potente. Incluidas 10 unidades de puntas C 6,3.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 unidad de cada:

para ranura n.º 675300, tam. 5,5; 6

para Phillips n.º 675281, tam. 2/25

para Pozidriv n.º 675285, tam. 2/25

para hexágono interior n.º 675290, tam. 3; 4

para Torx® interior n.º 675295, tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Longitud total	158 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Dentado múltiple

Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Insider Pro Ratchet
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	sí
con mango de carraca	sí
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 4 mm	675290 4
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6 mm	675300 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 3 mm	675290 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675285 2/25
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675295 TX25
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil
Torx® TX20

675295 TX20