



Alicates de boca redonda plana ERGO™ rectos, cromados, Longitud total: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	713940 140
GTIN	7314150102150
Clase de artículo	730

Descripción

Ejecución:

Acero al cromovanadio, cabeza y articulación cromadas. Mordazas de punta ovalada, especialmente delgadas, interior estriado. Cubiertas de pared gruesa en los mangos con **muelle de apertura conectable**. Filos templados adicionalmente por inducción (aprox. 59 HRC); adecuados para alambres blandos y duros.

Norma:

DIN ISO 5745

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Long. de mord.	39 mm
Mango	Funda para mangos ERGO® de fuertes paredes
con muelle de apertura conmutable	sí
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado

Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción