

**Alicates de boca redonda plana rectos, brillantes, Longitud total: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713200 200
GTIN	4045197166043
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Mango	revestido de plástico
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulida

Tipo de producto

Alicate multifunción