

Erdi**Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes, cortante por la izquierda, Longitud total: 260mm**

Datos de pedido

Número de pedido	766010 260
GTIN	4010220019368
Clase de artículo	73X

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajutable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado. Con microdentado. Cabeza de cizalla de **acero fino** (HRC 58–60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.

Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.

Descripción técnica

Longitud filos	33 mm
Longitud total	260 mm
Tipo de boca	cortante por la izquierda
Tipo de producto	Tijera

Accesorios

Surtido de reparación para cizallas para chapa Ideal	766020
--	--------

