



Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 713700 160 |
| GTIN | 4003773052111 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Long. de mord. | 50 mm |
| Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° – 45°) |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |

| | |
|------------------|---|
| Versión mordaza | interior ranurado |
| Mango | Funda de varios componentes |
| Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Alicata multifunción |