



Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 220mm



Datos de pedido

Número de pedido	713380 220
GTIN	4007582014766
Clase de artículo	76B

Descripción

Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC), apto para cuerda de piano. Mordazas largas, de punta ovalada, con "perfil WAVE" para el agarre de piezas sensibles como, p. ej., vástagos roscados o cables. Mordazas acanaladas interiormente en la zona delantera. Brazos con cubiertas de mango gruesas **aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Aplicación:

Ideal para trabajos en instalaciones eléctricas. Ejecución acodada para una mejor ergonomía y visión libre de la zona de trabajo.

Material:

Acero especial para herra., mordaza brillante. Mangos con cubiertas de varios componentes.

Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Long. de mord.	65 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza	Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Versión mordaza	interior estriado

Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero de herramientas especial
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate multifunción