



## Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	713700 200
GTIN	4003773022855
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Versión mordaza	interior ranurado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicata multifunción